



## Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe stânga, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	255161 2
GTIN	4062406609498
Clasa articolului	29W

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Cod ISO Suport	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	180 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm

Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	24 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	19 mm
Piese de schimb	259981 11
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară