



Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe stânga, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	255161 1
GTIN	4062406609481
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	150 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Înălțime de strângere L_2	15,25 mm

Înălțime de strângere L ₂	19 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,25 mm
Piese de schimb	259981 10
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară