

Garant GRIDLINE

**Set de role reglabile pe înălțime Set de 2 piese, Mărime coadă: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	927206 1
GTIN	4062406605285
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Reglare manuală pe înălțime ca modul plug-in în picioarele bancului de lucru, inclusiv roți cu Ø 125 mm. Protecția împotriva agățării firelor împiedică blocarea roților. Funcționare silențioasă optimă datorită rulmenților de calitate superioară, cu strat de poliuretan fără urmă, rezistență minimă la rulare și zgomote reduse de conducere. Setul de roți are o capacitate portantă maximă de 100 kg și nu trebuie montat la picioare cu înălțime de 900 mm. Nu poate fi folosit în combinație cu bancuri de lucru ready-to-go. Reglare pe înălțime posibilă la intervale de 25 mm.

**Livrare:**

Set constând din 2 module plug-in, potrivit pentru 1 picior de sprijin, resp. 2 picioare de sprijin. Set compus din 2 module plug-in cu **role fixe** inclusiv material de fixare.

**Culoare:**

Reglare pe înălțime gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere**. Roți galvanizate, neconfigurabile.

**Notă:**

Montarea roților crește înălțimea de lucru a bancului cu 150 mm. Pentru un banc de lucru cu 2 picioare de sprijin aveți nevoie de 2 seturi.

Pentru a putea calcula capacitatea portantă a unui banc de lucru, pot fi luate în considerare doar 3 roți. Capacitatea portantă maximă a unui banc de lucru ajunge la 150 kg.

**Descriere tehnică**

Lățime	45 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	150 mm
Înălțime	325 mm
Adâncime	95 mm
Ø roții fixe	125 mm
Capacitate portantă per roată	50 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Rolă