


**rapid****Carcasă din aluminiu turnat pt. suport tip rolă pentru furtun, Tip: 20SCS****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 080074 20SCS  |
| GTIN               | 4030704033093 |
| Clasa articolului  | 08A           |

**Descriere****Execuție:**

Suport tip rolă pentru furtun cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare** prin arcuri solide din oțel cu **blocaj multiplu la fiecare rotire**.

Suport tip rolă pentru furtun în **carcasă din aluminiu turnat, element de ghidare zincat, rabatabil și furtun robust din PVC, întărit cu nylon**. Cu sistem automat de înfășurare SCS patentat, controlat, pentru evitarea daunelor și vătămarilor.

**Aplicație:**

Recomandat pentru aer.

Pentru creșterea ergonomiei, precum și pentru îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

**Descriere tehnică**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Racord ieșire               | 3/8 inch             |
| Racord Intrare              | 3/8 inch             |
| Lungimea utilă a furtunului | 20 m                 |
| Material furtun             | Policlorură de vinil |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Sistem automat SCS de rulare | da                            |
| Presiune maximă de lucru     | 20 bar                        |
| Materialul carcasei          | Aluminiu                      |
| Înălțime carcasă             | 375 mm                        |
| Adâncime carcasă             | 155 mm                        |
| Lățime carcasă               | 380 mm                        |
| Tip produs                   | Suport tip rolă pentru furtun |