


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, Ø DC: 21,6mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236615 21,6 |
| GTIN | 4047109286795 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere
Execuție:

- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la $V_{max} = 0,25$ mm. Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.

Toleranța alezajului: ØD – 0,1 / + 0,2

Aplicație:

- Pentru condiții extreme de prelucrare.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Lungime utilă L ₁ | 66 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 07T208 20-... |

| | |
|--|------------------------------------|
| Lungimea cozii L _s | 56 mm |
| Ø cozii D _s | 25 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 21,6 |
| Lungime activă L _A | 85 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | ISO 9766 |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2 | 239652 6IP2 |