

Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	085925 8
GTIN	4045197153555
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Forță de fixare nominală	3 N
Înălțime	12 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	8 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	3 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

