

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L ₁	24 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020K07
Mărimea plăcuței	7 mm
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L ₄	24 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500