

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 1616H07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L ₁	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500