

Garant

Plăcuță pentru canelare cu rază completă, HB9140, Lățime de canelare w: 4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	275009 4
GTIN	4062406598495
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		