


Garant**Plăcuță pentru canelare cu rază completă, HU9310, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275015 4
GTIN	4062406612634
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperită
Lățime de canelare w	4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1

Fișă de date

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		