

Garant**Geantă de scule pentru service, cu perete inferior și panouri pentru scule,, Tip: TSA****Date comandă**

Numărul de comandă

692955 TSA

GTIN

4062406615727

Clasa articolului

61G

Descriere**Execuție:**

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și prin urmare **admis pentru zbor**. Structura moale a suprafeței **împiedică alunecarea (efect de cauciucare)** și nu deteriorează suprafețele.

Cadru din aluminiu turnat acoperit cu vopsea pulbere, cu etriere de aluminiu 3D, încuietori cilindrice înclinate integrate și **arcuri cu gaz comprimat** pentru blocarea capacului geții.

Echipare interioară:

1 tăviță de bază inclusiv panou de scule cu 11 bucle elastice ca acoperire (Cod 692982), 1 divizor longitudinal (Cod 692993) în tăvița de bază, 1 panou de scule cu suporturi de prindere pentru scule pe partea frontală și dorsală (Cod 692988), 1 panou de scule cu 23 bucle elastice și 1 compartiment cu clemă pe partea frontală și dorsală (Cod 692989). **Cu încuietoare TSA.**

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 470 mm

Dimensiune interioară l: 350 mm

Dimensiune interioară H: 200 mm

Greutate: 6,8 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	200 mm
Dimensiune interioară L	470 mm
Dimensiune interioară I	350 mm
Greutate	6,8 kg
Material	X-ABS
Tipul depozitării sculei	Suport de prindere
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	35 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Panou pentru scule cu 23 bucle elastice și 1 compartiment cu clemă	692989
Divizor longitudinal pentru peretele inferior Cod 692980 / 692981 / 692982	692993
Perete inferior, inclusiv panou pentru scule cu 11 bucle elastice	692982
Panou pentru scule cu suport de prindere pentru scule	692988
Set de lacăte pentru trusa de scule	692994
Mâner	692995
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770