

Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 6mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085924 6
GTIN	2050001737717
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Ø	6 mm
Înălțime	4,5 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm
Greutate	2,7 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Bucșă filetată	da
Forță de fixare nominală	5 N

Filet	M3 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------