

Magnet plat cu filet interior, SmCo₅, Ø: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	085922 32
GTIN	2050000965258
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	7 mm
Forță de fixare nominală	220 N
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime cu filet	15,5 mm
Greutate	48 g
Bucșă filetată	da
Ø	32 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C

Filet	M5 mm
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M5	085921 M5
---	-----------