

**Pistol cu jet de aer, Tip: STAR****Date comandă**

Numărul de comandă	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

Pistol **performant** cu jet de aer, **cu dozare fină; putere triplă de suflare** față de pistoalele cu jet de aer obișnuite.

**Pentru aplicații universale**, presiune de lucru maxim 10 bari.

**Livrare:**

Include niplu și ștuț de furtun de 9 mm.

**Notă:**

Pistol recomandat cu jet de aer, găsiți la Cod 080263 H1 și 955750.

**Descriere tehnică**

Tip	STAR
Valoare debit la 6 bari	680 l/min
Presiune maximă de lucru	10 bar
Tip produs	Pistol

---

## Accesorii

Țeavă de prelungire pentru pistol cu jet de aer Lungime  
300 mm

080134 300