

KÄRCHER**Mașină de măturat, Mărime coadă: KM7030CBP****Date comandă**

Numărul de comandă	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Mașină de măturat manuală cu acționare electrică a valțului de măturat și a măturii laterale, care asigură o bună măturare în curbe pe dreapta și pe stânga. Peri universali pentru curățenie de interior și de exterior, filtru de praf cu aspirație, cadru robust din plastic, valț principal de măturat ușor de reglat și mături laterale reglabile.

- **aspirare integrată**
- **Funcționare cu acumulator**
- **mături laterale și cilindru de măturare antrenate**

Mașină de curățare a suprafețelor, cu operare manuală, pentru numeroase aplicații și pentru suprafețe de diverse mărimi. Se poate opta pentru modelul cu alimentare la rețea sau pentru cel cu baterii. Productivitate mare și consum redus.

Descriere tehnică

Înălțime	1050 mm
Lățime	770 mm
Lungime	1200 mm
Putere absorbită	195 W

Tensiunea acumulatorului	12 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Durată de lucru maximă	150 min
Volum recipient	30 l
Greutate netă	48 kg
Lățime de lucru cu perii laterale	700 mm
Tip produs	Curățător de podele