

KÄRCHER**Mașină de frecat-aspirat, Mărime coadă: BR4010CADV****Date comandă**

Numărul de comandă	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

BR 40/10 C - cea mai economică mașină din clasa sa. Mașina compactă și puternică dispune de o lățime de lucru de 400 mm și de un volum al rezervorului de 10 l. Varianta Advance prezintă roți transportoare suplimentare și posibilitatea de reglare a presiunii periiilor.

Mașină de curățare a suprafețelor, cu operare manuală, pentru numeroase aplicații și pentru suprafețe de diverse mărimi. Se poate opta pentru modelul cu alimentare la rețea sau pentru cel cu baterii. Productivitate mare și consum redus.

Lățime de lucru perii: 400 mm

Lățime de lucru aspirare: 400 mm

Lungime: 520 mm

Lățime: 470 mm

Înălțime: 1150 mm

Putere max. pe suprafață: 400 m²/h

Descriere tehnică

Lățime de lucru perii	400 mm
Greutate cu accesorii	30 kg

Lățime	470 mm
Volum rezervor de apă murdară	10 l
Putere absorbită	2300 W
Lățime de lucru aspirare	400 mm
Lungime	520 mm
Înălțime	1150 mm
Volum rezervor de apă proaspătă	10 l
Presiunea min. de contact a periiilor	100 g/cm ³
Putere max. pe suprafață	400 m ² /h
Turație perii	1100 min ⁻¹
Frecvență de rețea	50 Hz
Tensiune de rețea	220 - 240 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Curățător de podele