



Lampă de birou cu LED, Mărime coadă: 10



Date comandă

Numărul de comandă	081408 10
GTIN	4260131239168
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampă inovativă „Comet” de birou, cu comandă din gesturi la capul lămpii pentru pornire, oprire și pentru funcția de dimare. De asemenea, tot cu comandă din gesturi, un al doilea senzor permite modificarea temperaturii de culoare în funcție de necesități. Cei doi senzori reacționează de îndată ce mâna este ținută dedesubtul lor. Carcasa de aluminiu suplă, elegantă, argintiu eloxată și brațul flexibil îmbrăcat în material textil negru, clasic fac ca lampa să se potrivească perfect cu mobilierul modern de birou.

- **Picior masă stabil.**
- **Iluminare 120° omogenă și fără reflexii.**
- **Culoarea luminii poate fi schimbată de la rece la cald datorită senzorului de pe capul lămpii.**
- **Este dimabilă, iar comanda se poate face și prin gesturi la nivelul capului lămpii.**
- **Antireflexie și fără pâlpăire.**

Descriere tehnică

Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Temperatură de culoare	2700 - 5500 K
Putere de iluminare	10 W

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Culoarea luminii	alb rece
Culoarea luminii	alb cald
Culoarea luminii	alb neutru
Înălțimea totală	900 mm
Flux luminos	960 lm
Lățimea capului de iluminare	30 mm
Adâncimea capului de iluminare	210 mm
Înălțimea capului de iluminare	10 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru