



Lampă cu LED pentru masa de lucru cu control prin gesturi, Mărime coadă: 10



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081409 10 |
| GTIN | 4260131239366 |
| Clasa articolului | 08C |

Descriere

Execuție:

Lampă inovativă pentru spațiul de lucru, **cu comandă din gesturi** la capul lămpii, pentru pornire, oprire și pentru funcția de dimare. Temperatura de culoare poate fi modificată după necesități. Lampă poate fi utilizată în mod diferit în varii domenii.

- **Picior magnetic puternic.**
- **Iluminare 120° omogenă și fără reflexii.**
- **Antireflexie și fără pâlpăire.**
- **Culoarea luminii poate fi schimbată de la rece la cald datorită senzorului de pe capul lămpii.**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese și suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--|
| Putere de iluminare | 10 W |
| Clasă de protecție IP | IP 65 |
| Adâncimea capului de iluminare | 210 mm |
| Ø piciorului magnetic | 66 mm |
| Greutate | 760 g |
| Înălțimea capului de iluminare | 10 mm |
| Lățimea capului de iluminare | 30 mm |
| Temperatură de culoare | 2700 - 5500 K |
| Înălțimea totală | 750 mm |
| Flux luminos | 960 lm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru |