



Șubler digital HCT cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	412790 200
GTIN	4062406629441
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Șubler digital cu **bluetooth 5.0**. Afișaj digital LCD ușor lizibil. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafață plăcută la atingere. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cât se poate de fin. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID). Oprire automată programabilă și trecere automată programabilă în modul REPAUS, cu ajutorul aplicației HCT.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App
Număr de baterii incluse	1
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	50 mm
Serie	HCT
Citire	0,01 mm

Alimentare cu energie	Cu baterii
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Tip de baterii	Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 Cod CR2032
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire comutabilă	mm / inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236