

HOLEX**Șubler digital de adâncime HCT cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418743 300
GTIN	4062406629489
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows. Poate fi utilizat și prin intermediul Human Interface Device (HID).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,0005 inch
Calibrarea	A1
Serie	HCT
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App
Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
--	--------