

HOLEX**Șubler digital HCT cu bluetooth și cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412792 150
GTIN	4062406629465
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital cu **bluetooth 5.0**. Afișaj digital LCD ușor lizibil. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafață plăcută la atingere. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cât se poate de fin. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID). Oprire automată programabilă și trecere automată programabilă în modul REPAUS, cu ajutorul aplicației HCT.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 Cod CR2032
Serie	HCT
Tip de baterii	Celulă buton

Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236