

HOLEX**Magnet tip oală plată cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085944 38
GTIN	4045197372857
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet plat cu protecție dată de placa de oțel.
- Fixarea magnetului pe suprafață prin gaura cu teșitură.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 450 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Aplicație:

Construcția de dispozitive.

Descriere tehnică

Ø	38,1 mm
Ø găurii de fixare	5,2 mm
Materialul suprafeței	Oțel
Înălțime	10,35 mm
Forță de fixare nominală	130 N
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

