

CARTEC**Inel șurub rotativ, Ø Filet: M10**

Date comandă

Numărul de comandă	086487 M10
GTIN	8013429801037
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Șuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Lungimea filetului: 16 mm

Ø exterior al inelului B: 45 mm

Ø guler suprafață C: 25 mm

Înălțime totală F: 10 mm

Descriere tehnică

Greutate	0,135 kg
Culoarea	roșu
Ø exterior al inelului B	45 mm
Înălțime totală F	10 mm
Lungimea filetului	16 mm

Ø guler suprafață C	25 mm
Tip produs	Șurub cu cap inelar