

Garant**Agent stabilizator pentru bare de alezat 7×D maxi, Mărime coadă: 20L****Date comandă**

Numărul de comandă	319469 20L
GTIN	4062406642532
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de alezat folosite. Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 10×D.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁	140 mm
Lungimea totală L ₂	206 mm
Ø cozii D ₂	32 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Rază R	1,2 mm
Deplasare Z față de axă	20 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm

Lungimea cozii L _s	60 mm
Direcție de tăiere	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	7×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit