

Tavă de retenție pliabilă și accesibilă cu vehiculele Rigid-Lock Quick Berm®, Volum de captare: 5432l



Date comandă

Numărul de comandă	984100 5432
GTIN	697841156470
Clasa articolului	97S

Descriere

Execuție:

Tavă accesibilă din material textil acoperit cu PVC. Construcție dintr-o singură componentă – asamblare mai rapidă și mai simplă, nu este necesară montaj. Materialul cu acoperire în strat cu PVC este rezistentă la o mare varietate de substanțe chimice, inclusiv petrol, uleiuri, lubrifianți și majoritatea acizilor. Rezistent la UV pe termen lung, ideal pentru utilizare în exterior.

Tehnologie-Rigid-Lock: Designul brevetat al suportului maximizează spațiul interior al tavei de retenție și reduce

pericolul de declanșare la exterior. Blochează pereții laterali într-o poziție verticală de 30 cm înălțime, 90° pentru o

stabilitate structurală ridicată. Pereții laterali pot fi coborâți rapid pentru a permite pătrunderea și ieșirea

facilă cu vehiculul. Suportul se află într-un butuc de protecție din nailon și blocat în poziția inferioară, poate rezista la o

greutate exercitată de traficul de autovehicule de până la 5000 kg pe anvelopă. Butucul dispune de orificii integrate pentru a prelua ancorele (nu sunt incluse ancorele).

CriticalCorner™: Designul CriticalCorner™ Design consolidat cu suduri diagonale circumferențiale de înaltă frecvență

utilizând energia și presiunea electromagnetică creează o îmbinare permanentă, impenetrabilă, pentru o izolare etanșă

100 %. Previne umflarea, desfacerea sau lăsarea colțurilor atunci când este complet izolată pentru fiabilitate etanșă la fluid. Pereții includ un tiv rezistent la abraziune de 25 mm de-a lungul marginii superioare,

cea ce asigură o grosime și o integritate suplimentare ale peretelui. Garniturile de îmbinare împiedică aerul, gazele, vaporii sau lichidele să intre sau să iasă din bermă.

Tavă pliabilă durabilă pentru recipiente, containere IBC și rezervoare. Țesătura acoperită cu PVC modificată EnGuard™ V este adecvată pentru amplasarea materialelor grele în zona de lucru, situații ocazionale de deplasare în interior și ieșire și trafic pietonal.

Notă:

- **Pentru dimensiunea exterioară, adăugați 203 mm la lățime și adâncime pentru a ține cont de suport și butuc.**
- **Atunci când alegeți dimensiunea unei berme, permiteți o distanță de 305 mm la intrare sau ieșire pentru coborârea și ridicarea peretelui.**

Descriere tehnică

Adâncime	3700 mm
Înălțime în stare pliată	410 mm
Lățime	4900 mm
Înălțimea tăvii	300 mm
Lățime pliată	660 mm
Adâncime pliată	660 mm
Volum de captare	5432
Denumirea producătorului	Rigid-Lock QuickBerm®
Tip produs	Tavă pliabilă