

Garant**Freze de degroșare HSS-Co8, neacoperită, Ø js14 DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	192520 10
GTIN	4045197106667
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Cu profil detalonat prin rectificare. Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Avantaj:

Spațiile mari pentru așchii sunt recomandate **pentru volume mari de așchiere.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,04 mm
Ø tăişului D_c	10 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	95 mm
Lungimea tăişului L_c	45 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	js14
Unghiul elicei	36 grad
Unghi teșitură	45 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	WR
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	138 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	9 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		