

## Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 13mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085925 13
GTIN	2050000965111
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Înălțime	18 mm
Ø	13 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	10 N
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	7 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

