

**Duș pentru față, Mărime coadă: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	984150 3
GTIN	662641921689
Clasa articolului	97S

**Descriere****Execuție:**

Duș **portabil** pentru ochi, față și corp pentru locuri care nu sunt adecvate pentru instalații permanente. Cilindrul sub presiune de 15 litri din oțel inoxidabil cu furtun și duș manual permite o utilizare eficientă timp de până la 3 minute. Manometrul și supapa de siguranță cu acțiune dublă previn suprapresiunea și sunt utilizate pentru a reduce presiunea în timpul curățării și întreținerii. Inclusiv eticheta de testare pentru înregistrarea testelor / lucrărilor de întreținere efectuate.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	STD-38G
Domeniu de utilizare	Interior și exterior
Valoare debit	6 l/min
Condiții de montaj	portabil
Presiune de curgere	100 psi
Presiune de curgere	2 - 6 bar

Tip produs

Duș pentru ochi