


## Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085924 8
GTIN	2050001737724
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	13 N
Înălțime cu filet	11,5 mm
Ø	8 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Înălțime	4,5 mm
Bucșă filetată	da
Filet	M3 mm

Greutate	3,5 g
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------