

rapid**Carcasă din tablă de oțel pt. suport tip rolă pentru furtun, Tip: 15SCS****Date comandă**

Numărul de comandă	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Suport tip rolă pentru furtun cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare** prin arcuri solide din oțel cu **blocaj multiplu la fiecare rotire**.

Suport tip rolă pentru furtun **model din tablă de oțel vopsit, parțial zincat** cu **element mobil de ghidare** și **furtun de cauciuc robust**. Cu sistem automat de înfășurare SCS patentat, controlat, pentru evitarea daunelor și vătămărilor.

Aplicație:

Recomandat pentru aer, apă, ulei, diesel.

Pentru creșterea ergonomiei, precum și pentru îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Descriere tehnică

Racord Intrare	1/2 inch
Lungimea utilă a furtunului	15 m
Presiune maximă de lucru	50 bar
Racord leșire	1/2 inch

Materialul carcasei	Tablă de oțel, vopsită
Sistem automat SCS de rulare	da
Înălțime carcasă	494 mm
Adâncime carcasă	180 mm
Lățime carcasă	470 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun