

**Garant****Freze de degroșare HSS-Co8, neacoperită, Ø js14 DC: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	192520 14
GTIN	4045197106681
Clasa articolului	11W

**Descriere****Execuție:**

**Cu profil detalonat prin rectificare.** Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

**Avantaj:**

Spațiile mari pentru așchii sunt recomandate **pentru volume mari de așchiere.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Ø tăişului $D_c$	14 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,055 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,5 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea tăişului $L_c$	53 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	js14
Unghiul elicei	36 grad
Unghi teșitură	45 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	WR
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	138 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	9 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		