

## Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085928 13
GTIN	2050000965166
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- **Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.**
- Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo<sub>5</sub>)

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Ø	13 mm
Înălțime	20 mm
Forță de fixare nominală	60 N
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	6 mm
Materialul suprafeței	Nichel
Materialul miezului magnetic	SmCo <sub>5</sub>
Tip produs	Magnet cilindric

