

Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	085923 6
GTIN	2050001735768
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	5 N
Înălțime	4,5 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Ø	6 mm
Greutate	1 g
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

