

**Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085925 16
GTIN	2050000965128
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

**Aplicație:**

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

**Descriere tehnică**

Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	5 mm
Ø	16 mm
Înălțime	20 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Forță de fixare nominală	15 N
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

