

HOLEX**Magnet tijă Set de 2 piese, AlNiCo, Ø×lungime: 8X25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Formă cilindrică, polii sunt marcați.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C (lac 100 °C).
- Tijele pot fi prelungite prin înșiruire.

Descriere tehnică

Lungime	25 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Ø	8 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Bară magnetică