

## Garant

**Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 4 mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	209610 4
GTIN	4045197513229
Clasa articolului	11Y

### Descriere

#### Execuție:

**Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă** pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

**Unghi față de axă 0°.**

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului  $L_c$ : 2,5 mm

Lungime activă  $L_1$  incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare  $D_1$ : 3,8 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii  $D_s$ : 6 mm

### Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø de degajare $D_1$	3,8 mm
Ø tăișului $D_c$	4 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în grafit	0,07 mm
Număr de dinți Z	2

Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,01 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	15 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$	6 mm
Lungimea totală $L$	60 mm
Lungimea tăișului $L_c$	2,5 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță $\varnothing$ nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freze cilindro-frontale

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------