

**Garant****Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin împingere, PKD, Ø h10 DC: 8 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	209620 8
GTIN	4045197478146
Clasa articolului	11Y

**Descriere****Execuție:**

**Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă** pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului. Unghi negativ față de ax.  $\alpha = -2^\circ$ .**

Tăiere prin împingere.

Materialul este presat pe suport. Cât se poate de recomandat pentru materiale subțiri.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului  $L_c$ : 20 mm

Lungime activă  $L_1$  incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare  $D_1$ : 7,4 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii  $D_s$ : 8 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în grafit	0,11 mm
Ø tăișului $D_c$	8 mm
Ø de degajare $D_1$	7,4 mm
Lățimea teșiturii la $45^\circ$	0,1 mm

Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,04 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	30 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii $D_s$	8 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungimea tăişului $L_c$	20 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------