

## Garant

**Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 5 mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	209610 5
GTIN	4045197513212
Clasa articolului	11Y

### Descriere

#### Execuție:

**Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă** pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

**Unghi față de axă 0°.**

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului  $L_c$ : 3 mm

Lungime activă  $L_1$  incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare  $D_1$ : 4,6 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii  $D_2$ : 6 mm

### Descriere tehnică

Ø de degajare $D_1$	4,6 mm
Ø tăișului $D_c$	5 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în grafit	0,09 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	15 mm
Număr de dinți Z	2

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,02 mm
Ø cozii $D_s$	6 mm
Lungimea totală L	60 mm
Lungimea tăişului $L_c$	3 mm
Direcția de aşchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------