

Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	085923 8
GTIN	2050001737557
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	13 N
Greutate	1,8 g
Înălțime	4,5 mm
Ø	8 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

