

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 10 mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	209610 10
GTIN	4045197478054
Clasa articolului	11Y

Descriere**Execuție:**

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Unghi față de axă 0°.

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 20 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare D_1 : 9,4 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D_2 : 10 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
Ø de degajare D_1	9,4 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit	0,12 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,06 mm
Număr de dinți Z	2

Ø tăişului D_c	10 mm
Lăţimea teşiturii la 45°	0,1 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	90 mm
Lungimea tăişului L_c	20 mm
Direcţia de aşchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teşitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lăţime de atac a_e la operaţia de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------