

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 6
GTIN	4062406648398
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	6,9 mm
Lățime falcă I	15,4 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Ø inelului D	17,4 mm
Lungime cheie L	125 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime falcă h_1	4,1 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

