

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 8
GTIN	4062406649517
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	8 mm
Ø inelului D	17,4 mm
Lățime falcă l	18,4 mm
Înălțime inel h ₂	6,9 mm
Lungime cheie L	135 mm
Înălțime falcă h ₁	4,6 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

