

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 9
GTIN	4062406649524
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Ø inelului D	20,9 mm
Înălțime inel h ₂	7,6 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Lățime falcă l	21,9 mm
Lungime cheie L	153 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

