

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 12
GTIN	4062406649555
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	12 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lățime falcă l	27,9 mm
Lungime cheie L	179 mm
Ø inelului D	26,4 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	9,2 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	6 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

