

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 19
GTIN	4062406649623
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	35,4 mm
Înălțime falcă h ₁	7,7 mm
Lățime falcă l	41,9 mm
Înălțime inel h ₂	11,4 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Lungime cheie L	242 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

