

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 24
GTIN	4062406649654
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	313 mm
Deschiderea cheii	24 mm
Înălțime inel h ₂	14,5 mm
Lățime falcă l	51,4 mm
Ø inelului D	46,9 mm
Înălțime falcă h ₁	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

