

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 21mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 21
GTIN	4062406649630
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	273 mm
Înălțime falcă $h_1$	9,4 mm
Deschiderea cheii	21 mm
Înălțime inel $h_2$	13,7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lățime falcă l	46,4 mm
Ø inelului D	41,9 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

