

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 14
GTIN	4062406649579
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime falcă $h_1$	6,4 mm
Înălțime inel $h_2$	9,3 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Lățime falcă $l$	30,4 mm
Ø inelului $D$	28,4 mm
Lungime cheie $L$	192 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

