

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 22
GTIN	4062406649647
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	22 mm
Lungime cheie L	273 mm
Înălțime inel h ₂	13,7 mm
Ø inelului D	41,9 mm
Înălțime falcă h ₁	9,4 mm
Lățime falcă l	46,4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

