

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 27
GTIN	4062406649661
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	27 mm
Lungime cheie L	358 mm
Lățime falcă l	56,4 mm
Ø inelului D	52,7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime inel h ₂	15,4 mm
Înălțime falcă h ₁	10,8 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

